

Hilti Extension Modul1

Minimale Größe bis Maximale Größe Langbezeichnung

Rohrklasse: SuCri Module 1 - Hilti 1 Extension

Description:

Speicherort der Datei: D:\Documents\2025_CPAKS\Spec Sheets\SuCri Module 1 - Hilti 1 Extension.pspk

Zuletzt gespeichert: 15.01.2025 09:41:51

----- Pipe -----			
6	to	2000	Pipe
----- Support -----			
65	to	600	MFP-KF
15	to	300	MFP-PC
15	to	150	MIP-H
15	to	150	MIP-M
15	to	150	MIP-T
200	to	500	MP-KF 170
15	to	80	MP-LI
15	to	80	MP-M-F
15	to	80	MP-MI-F
15	to	200	MP-MIS
15	to	200	MP-MIS Double
65	to	150	MP-MR
65	to	150	MP-MRI
250	to	500	MP-MRXI
50	to	500	MP-MX-F
50	to	500	MP-MXI
50	to	500	MP-MXI-F
15	to	50	MP-SRN
20	to	50	MP-SRNI
15	to	150	MP-U
16mm	to	50	MP-U-G
15	to	150	MP-U-I
15	to	300	MP-UB
15	to	300	MP-US
75mm	to	110	MPN-G B
50	to	160mm	MPN-G F
20	to	63mm	MPN-GK
8	to	50	MPN-QRC
15	to	150	MPN-SIS
125	to	125	MQ-124X-D
20	to	20	MQ-21.5
20	to	20	MQ-21D
20	to	20	MQ-21U
40	to	40	MQ-41
40	to	40	MQ-41-L
40	to	40	MQ-41/3
40	to	40	MQ-41/3 LL
40	to	40	MQ-41D
40	to	40	MQ-41D-L
40	to	40	MQ-41U
50	to	50	MQ-52

50	to	50	MQ-52-72-D
65	to	65	MQ-72
65	to	65	MQ-72U
15	to	2000	MQA-M12-B Down
15	to	2000	MQA-M12-B Up
15	to	2000	MQA-M12-F Down
15	to	2000	MQA-M12-F Up
15	to	2000	MQA-M12-R Down
15	to	2000	MQA-M12-R Up
15	to	2000	MQA-S-M8 Down
15	to	2000	MQA-S-M8 Up
6	to	2000	MQM-M12-R Down
6	to	2000	MQM-M12-R Up
6	to	2000	MQZ-A 3/4" Down
6	to	2000	MQZ-A 3/4" Up
6	to	2000	MRA 3/4" Down
6	to	2000	MRA 3/4" Up
15	to	200	MRP-KF
15	to	100	MRP-RPC
15	to	2000	MSG 1,0 M12/16 Down
15	to	2000	MSG 1,0 M12/16 Up
15	to	2000	MSG-SE 1,75 M10 Down
15	to	2000	MSG-SE 1,75 M10 Up
80	to	1200	MV-PI
25	to	150	Pipe shoe MI-PS 1/1 140
25	to	150	Pipe shoe MI-PS 1/1 85
25	to	150	Pipe shoe MI-PS 2/1 140
25	to	150	Pipe shoe MI-PS 2/1 85
200	to	300	Pipe shoe MI-PS 2/2 107
200	to	600	Pipe shoe MI-PS 2/2 142
350	to	600	Pipe shoe MI-PS 2/2 192
15	to	150	Pipe shoe MP-PS H1-1
15	to	300	Pipe shoe MP-PS H2-2
200	to	600	Pipe shoe MP-PS H4-2
15	to	150	Pipe shoe MP-PS L1-1
65	to	100	Pipe shoe MP-PS L1-1, Cold Inlay
15	to	300	Pipe shoe MP-PS L2-2
125	to	250	Pipe shoe MP-PS L2-2, Cold Inlay
200	to	600	Pipe shoe MP-PS L4-2
300	to	600	Pipe shoe MP-PS L4-2, Cold Inlay
15	to	150	Pipe shoe MP-PS M1-1
15	to	300	Pipe shoe MP-PS M2-2
200	to	600	Pipe shoe MP-PS M4-2
50	to	200	RAPID MSM